



WH27645300C

**kallysto.pro UP komplett: Steckdose 3x Typ 23 mit Steckklemmen, Ultraweiss**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Ultraweiss
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	94 mm
Breite	94 mm
Tiefe	43 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36 mm
Einbautiefe	7 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	3
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Texte**

Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

---

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

---