



WS219T

Prise RJ45 Systo catégorie 6 UTP 1 module Titane

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de connexion / prise	UTP
---------------------------	-----

Matière

Couleur	Titane
Code RAL	9006
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	22 mm
Profondeur	35,75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Connectivité

Orientation connecteur (support Data)	Droit
Type de montage	Fixation par serrage

Equipement

Blindé	Non
Avec pare-poussière	Oui

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

Textes

Marquage	Avec porte-étiquette
Blindage	Boîtier non blindé
Platine de support / bague de support	Sans support

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui