



WS219T

system Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 6 UTP 1M alu

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	UTP
------------------	-----

Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Satynowe wykończenie
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	22 mm
Głębokość	35,75 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm

Łączność

Kierunek wyjścia gniazda danych	Prosty
Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy

Sprzęt

Ekranowany	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Z polem opisowym
Ekranowanie	Obudowa nieekranowana
Płytki nośna/pierścień nośny	Bez pierścienia nośnego

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak