



WS219T

Systo data-aansluitpunt Cat.6 UTP, 22,5 mm, alulook

Technische eigenschappen

Aansluiting

Type connector/steker	UTP
-----------------------	-----

Materiaal

Kleur	Titanium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	45 mm
Breedte	22 mm
Diepte	35,75 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Aansluitmogelijkheden

Richting van uitgang van data-aansluiting	Recht
Aansluitwijze	Klembevestiging

Samenstelling

Afgeschermd	Nee
Met stofbescherming	Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Teksten

Tekst	Met tekstveld
Afscherming	Behuizing niet afgeschermd
Draagplaat/draagring	Zonder draagring

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja