




WS219T

Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, titanová, UTP

Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	UTP
------------------------	-----

Materiál

Barva	Titan
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Hedvábně matný
Materiál	Polycarbonat (PC)
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	45 mm
Šířka	22 mm
Hloubka	35,75 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	40 mm

Konektivita

Směr výstupu datové zásuvky	Přímý
Druh montáže	Upevnění svorkou

Vybavení

Stíněný	Ne
S protiprachovými krytkami	Ano

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK07

Texty

Popis	S polem pro popis
Stíněný	Pouzdro nestíněné
Nosná deska/nosný rám	Bez nosného kroužku

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano