



WS219N

Systo data-aansluitpunt Cat.6 UTP, 22,5 mm, zwart

Technische eigenschappen

Aansluiting

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Type connector/steker | UTP |
|-----------------------|-----|

Materiaal

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Kleur                   | Zwart              |
| RAL-code                | 8022               |
| Afwerking oppervlakte   | Mat                |
| Materiaal               | Polycarbonaat (PC) |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt             |

Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hoogte                   | 45 mm    |
| Breedte                  | 22 mm    |
| Diepte                   | 35,75 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm    |

Aansluitmogelijkheden

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Richting van uitgang van data-aansluiting | Recht                        |
| Aansluitwijze                             | Klembevestiging<br>Verzonken |

Samenstelling

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Afgeschermd         | Nee |
| Met stofbescherming | Ja  |

Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK07 |

Teksten

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Tekst                | Met tekstveld              |
| Afscherming          | Behuizing niet afgeschermd |
| Draagplaat/draagring | Zonder draagring           |

Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |