



FM208

Ormar samostojeći Quadro5, sa postoljem, IP55, 1860x900x400 mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	1860 mm
Širina	900 mm
Dubina	400 mm
Debljina bočnog zida	1,20 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Vrsta zaključavanja	Bez brave
Otpornost na udarce IK	IK10

Oprema

Broj sekcija u širinu	3
Broj otvora ploče	2

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža na pod
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

Materijali

Boja	Čista bijela
RAL kod	9010
Obrada	Galvanizirano
Materijal	Željezo

Oprema

Broj redova	12
-------------	----

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	0
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Električna struja

Nazivna struja	630 A
----------------	-------