



FM108

Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1860 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	260 mm
Épaisseur de la paroi latérale	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

Installation, montage

Montage sur	Pied
Adapté à un usage extérieur	No

Matières

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

Équipement

Nombre de rangées	12
-------------------	----

Plastron, porte

Porte transparente	No
--------------------	----

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----