



FM108

Quadro kast h.1860mm b.900mm d.260mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	1860 mm
Breedte	900 mm
Diepte	260 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Type slot	Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	2

Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-kleur	9010
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Uitrusting

Aantal rijen	12
--------------	----

Deksel, deur

Deuris transparant	Nee
--------------------	-----

Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----