



FM108

Armário de solo IP55 a.1860 l.900 p.260

Características técnicas

Dimensões

Altura	1860 mm
Largura	900 mm
Profundidade	260 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
Recebe fechadura	Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de secções	3
Número de aberturas da placa de flange	2

Instalação, montagem

Montagem	Pedestal
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Equipamento

Número de filas	12
-----------------	----

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Corrente elétrica

Corrente nominal	630 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----