



FR25G1

Schrank, univers, IP55/I, 1850x1300x400mm + 100mm Sockel

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1950 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	1.50 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Stossfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
---------------	----

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	800 A
-----------	-------

Spannung

Nennspannung	690 - 690 V
--------------	-------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----