



M16599001

Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 7,5-10mm cremeweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	11 mm
Breite	11 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	100 - 100 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	0
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9001
Farbe	Cremeweiß

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Abbildungen | Zeichnungen

