



M16599001

Mini-snap 7.5-10mm vit M1659-9001

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	11 mm
Bredd	11 mm
Längd	2000 mm
Inre area	100 - 100 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	0
---	---

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9001
Färg	Crème

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej

Illustrationer | teckningar

