



FFW63MS



Kombimediacentral utanpåliggande 2 x 15 moduler

Tekniska egenskaper

Spänning

| | |
|--------------|-------------|
| Märkspänning | 230 - 230 V |
|--------------|-------------|

Installation, montering

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |
| Montering | Utanpåliggande montering |

Elektrisk ström

| | |
|-----------|------|
| Märkström | 63 A |
|-----------|------|

Utrustning

| | |
|-----------------------------|-----|
| Antal skenor | 3 |
| Antal rader | 2 |
| Antal sektioner i bredd | 1 |
| Med lås | Nej |
| Har neutralanslutningsblock | Ja |

Kapacitet

| | |
|---------------|----|
| Antal moduler | 30 |
|---------------|----|

Funktioner

| | |
|------------------------|----|
| Med kabelgenomföringar | Ja |
|------------------------|----|

Dimensioner

| | |
|-------|---------|
| Höjd | 1121 mm |
| Bredd | 427 mm |
| Djup | 122 mm |

Skydd, dörr

| | |
|--------------|---|
| Antal dörrar | 1 |
|--------------|---|

Dimensioner

| | |
|-----------------|--------|
| Infällnadsbredd | 421 mm |
|-----------------|--------|

Skydd, dörr

| | |
|-----------|---|
| Antal lås | 1 |
|-----------|---|

Dimensioner

| | |
|--------------------|--------|
| Inbyggnadsdjup | 122 mm |
| Antal breddenheter | 30 |

Skydd, dörr

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Typ av handtag | Klaffhandtag med mekanism |
| Dörr/lock transparent | Nej |

Anslutning

| | |
|--------------------------|----------------|
| Antal ledningsinföringar | 2 |
| Typ av montering | Skruvmontering |

Material

| | |
|----------|------|
| Material | Stål |
| RAL-kod | 9010 |
| Färg | Vit |

Utrustning

| | |
|--------------------------|-----|
| Har jordanslutningsblock | Ja |
| Har monteringsplatta | Nej |

Säkerhet

| | |
|------------------|-------------------|
| Skyddsklass | Isoleringsklass I |
| Slagtåligghet IK | IK07 |

Säkerhet

| | |
|---------------------|----------|
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |
| Låstyp | Utan lås |

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |