



26002089

USB Ladesteckdose 230 V mit Zentralstück Serie R.Classic polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Konnektivität

| | |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

Abmessungen

| | |
|-------------|----------|
| Tiefe | 42,60 mm |
| Einbautiefe | 32 mm |

Ausstattung

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
|---------------------|---|

Zubehör

| | |
|-------------------|------|
| Mit Feinsicherung | Nein |
|-------------------|------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Farbe | Polarweiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Glanzgrad | Glänzend |

Spannung

| | |
|------------------|-------------|
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Ausgangsspannung | 5 - 5 V |

Elektrischer Strom

| | |
|--------------|---------|
| Nennstrom | 1,40 A |
| Ausgangstrom | 1400 mA |

Texte

| | |
|------------------------|--|
| Steckverbinder/Buchsen | Mit 2 USB-Buchsen Typ A |
| Sicherung | Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung) |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen (doppelt zum Durchverdrahten) |
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |