



FR25V1

**Schrank, univers, IP55/I, 1850x1300x400mm + 100mm Sockel**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1950 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

**Installation, Montage**

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	12
---------------	----

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
-----------	------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	800 A
-----------	-------

**Spannung**

Nennspannung	690 - 690 V
--------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----