




VA36V

Plechové dveře perforované k nástěnné rozvodnici VA36

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče	Montáž na omítku
--------------------------	------------------

Rozměry

Výška	495 mm
Šířka	285 mm
Hloubka	22 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Kov
Povrch	Neošetřený

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo
------------------------	-------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	3
-----------------------	---

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano