



VA36W

Tür, volta, APV, geschlitzt, 3-reihig, Kunststoff, IP30

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

Passend zu Schrankart Aufputz

Abmessungen

Höhe 495 mm

Breite 348 mm

Tiefe 22 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

Werkstoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Oberfläche Unbehandelt

Architektur

Position Schranktür Links

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

Schließungstyp Schnappverschluss

Ausstattung

Anzahl Reihen 3

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja