



WH36186900C

robusto NUP Gr.1 komplett: Schlüsseltaster A-R/1p/2->0<-1/ohne Zyl. IP55 Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	25 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel ohne Zylinder
-----------------------	-------------------------

Polanzahl	1
-----------	---

Werkstoff

Farbe	Signalweiss
-------	-------------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Nein
-------------	------

Abmessungen

Höhe	86 mm
------	-------

Breite	86 mm
--------	-------

Tiefe	61.3 mm
-------	---------

Einbautiefe	58.2 mm
-------------	---------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	27 mm
-----------------------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ohne
-----------------	------

Anzahl der Tasten	0
-------------------	---

Ausführung Taster	Serientaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Anschlussmöglichkeiten

Mit Krallenbefestigung	Nein
------------------------	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Stossfestigkeit IK	IK07
--------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck "2 → 0 ← 1"
----------	--------------------------

Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-------------	--------------------------------------

Schaltart/Variante	Wechsler mit Nullstellung 1-polig
--------------------	-----------------------------------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Geeignet für

robusto Unterputz	
-------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----