



WH36186900C

robusto mouillé ENC compl.: Poussoir à clé/1p/2->0<-1/sans cylindre IP55 Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

25 A

Tension

Tension nominale

230 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande

Clé sans cylindre

Nombre de pôles

1

Matière

Couleur

Blanc de sécurité

Finition

Mat

Matière

Thermoplastique

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Non

Dimensions

Hauteur

86 mm

Largeur

86 mm

Profondeur

61.3 mm

Profondeur de montage

58.2 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

27 mm

Installation, montage

Montage

Encastré

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux

Sans

Nombre de touches

0

Type de bouton poussoir

Double bouton-poussoir

Contact d'acquittement

Non

Connectivité

Avec fixation à griffes

Non

Sécurité

Indice de protection IP

IP55

Résistance aux chocs IK

IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Textes

Inscription

Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Éclairage

Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation

Contact inverseur avec position nulle 1-pôle

Type de raccordement

Avec bornes à vis

Convient pour

robusto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui