




M-TSEG6022

**Porte transparente IP55 avec verre Sécurit centrée 600x2200 (lxh) laqué**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 2096 mm |
| Largeur    | 595 mm  |
| Profondeur | 20 mm   |

**Cache, porte**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui            |
| Type de porte                  | Butée de porte |

**Matière**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Code RAL              | 7035          |
| Couleur               | Gris clair    |
| Traitement de surface | Thermolaquage |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |