



FB8013049016

**FB, binnenhoek voor goot 80x130 mm, verkeerswit**

**Technische karakteristieken**

**Toebehoren**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Toebehoren | Bodemprofiel<br>Deksel |
|------------|------------------------|

**Instellingen**

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 82 mm  |
| Breedte | 130 mm |

**Materiaal**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal              | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld             |
| Kleur                  | Verkeerswit             |
| RAL-kleur              | 9016                    |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP20 |

**Normen**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Uitrusting**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

**Geschikt voor**

|           |  |
|-----------|--|
| FB 80x130 |  |
|-----------|--|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

**Afbeeldingen | tekeningen**

