



WHTL74004C



**IK04**

**IP21**

### kallysto line ENC avec BUS KNX complet: Thémostat (RTA) avec boutons Anthracite

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

##### Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	10 mA
--	-------

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Borne de raccordement au Bus
---------------------------	------------------------------

##### Dimensions

Profondeur de montage	26.3 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm
Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm

##### Equipement

Nombre de points d'exploitation	3
---------------------------------	---

##### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

##### Matière

Couleur	Anthracite
Code RAL	7024
Matière	Duroplast
Finition	Mat

##### Ecran

Avec écran d'affichage	Oui
------------------------	-----

##### Textes

Fonction	Fonction Désactiver mode automatique Pour fonctions de commande, variation et store Avec verrouillage des boutons-poussoirs Avec mode vacances Avec fonction protection contre le gel
Mode de montage	Pour montage encastré et en paroi creuse Pour montage isolé Pour montage vertical
Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Température de confort, standard, et de nuit Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----