



LF4006009001

Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm cremeweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	57 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	1500 - 1500 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	7
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9001
Farbe	Cremeweiß

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	1
Kabelhalteklemmer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Abbildungen | Zeichnungen

