



1088710400

**K.1/K.5 - botão rotativo 2-1-3, inox**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

**Materiais**

Cor	Aço inoxidável
Código RAL	9022
Acabamento	Mate
Material	Aço inoxidável
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	70 mm
Largura	55 mm
Profundidade	20 mm

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Textos**

Impressão	Com gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

**Adequado para**

Berker K.x