



1088710400

Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., нержавіюча сталь, К.5

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

Матеріали

Colour Нержавіюча сталь
Код RAL 9022
Обробка поверхні Матовий
Матеріал Нержавіюча сталь
Обробка Необроблений

Розміри

Висота 70 mm
Ширина 55 mm
Глибина 20 mm

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Відбиток 3 написом
Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Ідентифікація

Схема монтажу Центральна кришка

Сумісний із

К.х