



383110



### Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle

#### Caratteristiche tecniche

##### Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Pulsante a 1 poli
--	-------------------

##### Materiali

finitura superficiale	Opaco
-----------------------	-------

Materiale

Metallo  
Plastica

##### Trattamento

Non trattato

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

##### Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
-------------------	----------------------

Senza graffe a espansione

##### Adatto per

BERKER B.3 / BERKER B.7 / BERKER K.1 / BERKER K.5 / BERKER Q.1 / BERKER Q.3 / BERKER Q.7 / BERKER R.1 / BERKER R.3 / BERKER R.8 / BERKER S.1

##### Sostenibilità

Senza alogenri	Si
----------------	----

Conformità REACh - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----