



383120



#### Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44

##### Technische Eigenschaften

##### Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster	Taster 1-polig
--------------------------	----------------

##### Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

##### Oberfläche

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

##### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

##### Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

##### Texte

Schaltart/Variante	1-polig
--------------------	---------

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Montageart	Für Schraubbefestigung Ohne Spreizkrallen
------------	--

##### Geeignet für

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker Q.7 / Berker R.1 / Berker R.3 / Berker R.8 / Berker S.1

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----