



WH36182103A

robusto Interrupt. à clé carrée S0/1p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Gris

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|---------|------|
| Couleur | Gris |
|---------|------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 7035 |
|----------|------|

| | |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

| | |
|---------|-----------------|
| Matière | Thermoplastique |
|---------|-----------------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Traitement de surface | Non traité |
|-----------------------|------------|

Identification

| | |
|--|--|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |
|--|--|

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Dimensions

| | |
|------------|------------|
| Dimensions | 86 x 86 mm |
|------------|------------|

| | |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 17 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 28 mm |
|--------------------------------------|-------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

Architecture

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

Textes

| | |
|----------------------|-------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Éclairage | Sans éclairage (non éclairable) |
|-----------|---------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type de commutation | Schéma interrupteur arrêt 0/1-pôles |
|---------------------|-------------------------------------|