



FP85TN2

Schrank, univers, IP44/I, 1250x1300x205mm, leer

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1250 mm |
| Breite                   | 1300 mm |
| Tiefe                    | 205 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm    |

##### Sicherheit

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Schutzart IP       | IP44           |
| Schutzklasse       | Schutzklasse I |
| Stossfestigkeit IK | IK09           |

##### Ausstattung

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Anzahl Felder                           | 5  |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 10 |

##### Installation, Montage

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Montage auf                | Wandbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein            |

##### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Reinweiss         |
| RAL Nummer | 9010              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 8 |
|---------------|---|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|