



WNA044



ΚΟΥΒΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 10 A

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ
Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διάφανο Όχι

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 53 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση
Επίτοιχη τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη Ως εξάρτημα

Αριθμός μπουτόν 1

Τύπος μπουτόν Σειρά μπουτόν

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι