



FR24L2

Schrank, univers, IP55/II, 1850x1050x275mm + 200mm Sockel

Technische Eigenschaften

Abmessungen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 2050 mm |
| Breite                   | 1050 mm |
| Tiefe                    | 275 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1.50 mm |

Sicherheit

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Schutzart IP       | IP55            |
| Schutzklasse       | Schutzklasse II |
| Schliessungstyp    | Ohne Schloss    |
| Stossfestigkeit IK | IK07            |

Ausstattung

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 4 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 8 |

Installation, Montage

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Montage auf                | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein             |

Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Lichtgrau         |
| RAL Nummer | 7035              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

Ausstattung

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 12 |
|---------------|----|

Werkstoff

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

Abdeckung, Tür

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Anzahl Schranktüren          | 2  |
| Anzahl der Schlösser         | 1  |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |

Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 800 A |
|-----------|-------|

Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 690 - 690 V |
|--------------|-------------|

Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|