



FR24L1

Schrank, univers, IP55/II, 1850x1050x275mm + 100mm Sockel

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 1050 mm |
| Tiefe | 275 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1.50 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------|-----------------|
| Schutzart IP | IP55 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schliessungstyp | Ohne Schloss |
| Stossfestigkeit IK | IK07 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 4 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 8 |

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|------------------|
| Montage auf | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |

Ausstattung

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 12 |
|---------------|----|

Werkstoff

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|----|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 800 A |
|-----------|-------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 690 - 690 V |
|--------------|-------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|