



FR24S1

Щит на підлогу Univers IP55/II 1850x1050x275мм (+цоколь h=100мм)

Технічні характеристики

Розміри

Висота	1950 mm
Ширина	1050 mm
Глибина	275 mm
Товщина бічної стінки	1,50 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Клас захисту	Клас ізоляції II
Тип блокування	Без замка
Ударостійкість IK	IK10

Обладнання

Кількість секцій по ширині	4
Кількість отворів у фланцевій пластині	8

Установлення, монтаж

Монтаж на	Підлогове кріплення
Підходить для зовнішнього використання	Ні

Матеріали

Colour	Світло-сірий
Код RAL	7035
Обробка	3 порошковим покриттям
Матеріал	Сталь

Обладнання

Кількість рядів щита	12
----------------------	----

Матеріали

Обробка поверхні	Матовий
------------------	---------

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	2
Кількість замків	1
Дверцята/кришка прозорі	Ні

Електричний струм

Номінальний струм	800 A
-------------------	-------

Напруга

Номінальна напруга	690 - 690 V
--------------------	-------------

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----