



FR24U1

Schrank, univers, IP55/II, 1850x1050x400mm + 100mm Sockel

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1950 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	1.50 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Stossfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
---------------	----

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	800 A
-----------	-------

Spannung

Nennspannung	690 - 690 V
--------------	-------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----