



FR24U1

**Schrank, univers, IP55/II, 1850x1050x400mm + 100mm Sockel**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1950 mm |
| Breite                   | 1050 mm |
| Tiefe                    | 400 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1,50 mm |

**Sicherheit**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55            |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss    |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10            |

**Ausstattung**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 4 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 8 |

**Installation, Montage**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Montage auf                | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein             |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Lichtgrau         |
| RAL Nummer | 7035              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

**Ausstattung**

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 12 |
|---------------|----|

**Werkstoff**

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

**Abdeckung, Tür**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Anzahl Schranktüren          | 2  |
| Anzahl der Schlösser         | 1  |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 800 A |
|-----------|-------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 690 - 690 V |
|--------------|-------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|