



WH36130100A



robusto Druck-Impulstaster A-R +IP55-Front für Kombination Signalweiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Signalweiss
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Rückwand Innenseite	Matt

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	48 mm
Einbautiefe	16.8 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzel­taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Mit Krallenbefestigung	Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ	Stecksockel
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Einzel- und Kombinationsmontage
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Texte

Schaltart/Variante

Taster Wechsler

Anschlussart

Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja