



WH36130100A

**robusto Poussoir d'impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Nombre de pôles	1
-----------------	---

**Matière**

Couleur	Blanc de sécurité
---------	-------------------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	86 mm
---------	-------

Largeur	86 mm
---------	-------

Profondeur	48 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm
--------------------------------------	-------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
-------------------------	-------------------------

Contact d'acquittement	Non
------------------------	-----

**Connectivité**

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

**Textes**

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Type de commutation	Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux
---------------------	--

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

**Convient pour**

robusto encastré / robusto montage en saillie
---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----