



B4008007030B

Canal de distribución de PVC de 40x80 mm, color gris RAL7030

**Características técnicas**

**Dimensiones**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Altura                       | 40 mm                       |
| Anchura                      | 80 mm                       |
| Longitud                     | 2000 mm                     |
| Sección transversal interior | 2118 - 2118 mm <sup>2</sup> |

**Capacidad**

|   |    |
|---|----|
| N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos) | 11 |
|---|----|

**Materiales**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Material    | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Tratamiento | Sin tratamiento             |
| Código RAL  | 7030                        |
| Colour      | Gris piedra                 |

**Estándares**

|  |    |
|--|----|
| Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12 | No |
|--|----|

**Condiciones de uso**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 60 °C |
|-------------------------------|------------|

**Conectividad**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Acoplamiento de canal | Sin acoplamiento |
|-----------------------|------------------|

**Equipo**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Número de particiones              | 0  |
| Número de particiones de conexión  | 0  |
| Clip de fijación de cable incluido | No |
| Con película protectora            | No |

**Sostenibilidad**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |