



VA24K

**Tür, volta, APV, 2-reihig, klarsicht, mit Türschild**

**Technische Eigenschaften**

**Kompatibilität**

Passend zu Schrankart	Aufputz
-----------------------	---------

**Abmessungen**

Höhe	370 mm
Breite	285 mm
Tiefe	22 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	0

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

**Architektur**

Position Schranktür	Links
---------------------	-------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	2
---------------	---

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----