



VA24K

volta Drzwi transparentne volta VA 2R

Właściwości techniczne

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy Montaż natynkowy

Wymiary

Wysokość 370 mm

Szerokość 285 mm

Głębokość 22 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Tak

Liczba drzwi obudowy 1

Liczba zamków 0

Materiały

Kod RAL 9010

Kolor Czysta biel

Materiał Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Architektura

Położenie drzwi szafki Lewy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP30

Typ blokowania Blokada zatrzaskowa

Sprzęt

Liczba rzędów 2

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak