



VA24D

**VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 2Χ12Μ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Όνομαστική τάση 400 - 400 V

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

**Ισχύς**

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε ΔΤ=20Κ 15 W

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών 2

Αριθμός σειρών 2

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Όχι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 24

Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα 48

**Λειτουργίες**

Με εισόδους αγωγών Ναι

**Διαστάσεις**

Ύψος 370 mm

Πλάτος 305 mm

Βάθος 96,50 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Αριθμός κλειδαριών 0

**Διαστάσεις**

Αριθμός μονάδων πλάτους 12

**Κάλυμμα, πόρτα**

Με διάφανη πόρτα Όχι

**Υλικά**

Υλικό Πλαστικό

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

**Εξοπλισμός**

Έχει πλάκα τοποθέτησης Ναι

**Υλικά**

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Ναι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP30

Τύπος κλειδώματος Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά

Glow wire test 750 °C

---

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS

Ναι