



WH36225205Q

robusto humide AP Gr.1 complet: Interrupteur à clé S5/1 pôle/0-1-2-3 / IP21 Noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
------------	------------

Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
--------------------------------------	------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Cle
---------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3
---------------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----