



WH36130103Q



robusto NAP Gr.1 komplett: Druck-Impulstaster A-R IP55 Grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Polanzahl 1

Werkstoff

Farbe Grau

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Rückwand Innenseite Matt

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 60 mm

Einbautiefe 60 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Ohne

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Mit Krallenbefestigung Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ Stecksocket

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Zentralstücke Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster

Aufdruck Ohne Aufdruck

Montageart Nur als Einzelgerät einsetzbar

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

Dichtung Mit Dichtung

Schaltart/Variante Taster Wechsler

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

robusto Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja
