




WH36130103A

### robusto Pousoir d'impulsion F-O avec face IP55 pour combinaison Gris

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                        |      |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 10 A |
|------------------------|------|

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Architecture

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
| Nombre de pôles           | 1      |

##### Matière

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur               | Gris            |
| Finition              | Mat             |
| Matière               | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité      |
| Transparent           | Non             |

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 86 mm |
| Largeur                              | 86 mm |
| Profondeur                           | 48 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 31 mm |

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Commandes et indicateurs

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Nombre de touches       | 1                       |
| Type de bouton poussoir | Bouton -poussoir simple |
| Contact d'acquiescement | Non                     |

##### Connectivité

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Type de connection / prise | QuickConnect |
|----------------------------|--------------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |

##### Textes

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Inscription          | Sans inscription                             |
| Type de commutation  | Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect         |

##### Convient pour

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| robusto encastré / robuste montage en saillie |
|-----------------------------------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|