




GR1000ALAN

Rahmenblende modular, BRH, ZS 55, OT 100, hfr, lack alu

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Länge                   | 103 mm |
| Oberteil Breite         | 100 mm |
| Durchmesser der Öffnung | 0 mm   |
| Höhe der Öffnung        | 55 mm  |
| Breite der Öffnung      | 55 mm  |
| Anzahl Einheiten        | 1      |

##### Konfiguration

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal) | Geräte mit Zentralscheibe |
| Schnittkaschierend                             | Ja                        |

##### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

##### Werkstoff

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Werkstoff  | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Oberfläche | Lackiert                          |
| Farbe      | Aluminium                         |
| RAL Nummer | 9006                              |

##### Sicherheit

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

##### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |