



FM557

Porte pleine Quadro5 h 1860mm l 900mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1860 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	58 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte de verrouillage
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau	Acier
Traitement	Thermolaquage

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui