



FM557

**Vrata, Quadro5, puna, 1860x900 mm**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

|        |         |
|--------|---------|
| Visina | 1860 mm |
| Širina | 900 mm  |
| Dubina | 58 mm   |

**Poklopac, vrata**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Vrata/poklopac je proziran | Ne                   |
| Broj vrata ormara          | 1                    |
| Vrsta vrata ormara         | Zaključavajuća vrata |
| Broj brava                 | 1                    |

**Materijali**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| RAL kod   | 9010               |
| Boja      | Čista bijela       |
| Materijal | Željezo            |
| Obrada    | Praškasto ofarbano |

**Sigurnost**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP55          |
| Vrsta zaključavanja           | 3-strano 7 mm |

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |