



FM532

### Porte pleine Quadro5 h 1860mm l 700mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 1860 mm |
| Largeur    | 700 mm  |
| Profondeur | 58 mm   |

##### Couvercle, porte

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non                   |
| Nombre de portes               | 1                     |
| Type de porte                  | Porte de verrouillage |
| Nombre de serrure de la porte  | 1                     |

##### Matière

|            |               |
|------------|---------------|
| Code RAL   | 9010          |
| Couleur    | Blanc pur     |
| Matériau   | Acier         |
| Traitement | Thermolaquage |

##### Sécurité

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Classe de protection (IP) | IP55                         |
| Type de verrouillage      | Serrure à triangle male 7 mm |

##### Équipement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
|---------------------------|---|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |