



LF2002068014

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	20 mm
Šířka	19 mm

Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Neošetřený
Barva	Hnědá
Kód RAL	8014

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

Konfigurace

Překrývání	Ne
------------	----

Konektivita

Druh montáže	Šroubovací přípojka Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	---

Vhodné pro

LF 20x20

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano